


# 排気絞り弁 GRE-1/8-NPT

部品番号: 10057

FESTO

排気絞り用焼結メタルサイレンサ付



## データシート

特長	値
バルブ機能	スピードコントローラ
エア接続ポート 1	1/8 NPT
調整部品	すりわり付ネジ
取付方法	ネジ穴付き
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 520 l/min
使用圧力	0 ... 10 bar
周囲温度	-10 ... 70 °C
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 70 °C
材質	RoHS対応