


排気絞り弁 GRE-1/4

部品番号: 10352

FESTO

排気絞り用焼結メタルサイレンサ付



データシート

特長	値
バルブ機能	スピードコントローラ
エア接続ポート 1	G1/4
調整部品	すりわり付ネジ
取付方法	ネジ穴付き
絞り方向時標準流量	996 l/min
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 996 l/min
使用圧力	0 ... 10 bar
周囲温度	-10 ... 70 °C
取付方向	任意
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 70 °C
質量	25 g
Material of threaded plug	鍛造アルミ合金
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material adjusting screw	真鍮