


アングルグリッパ

DHWS-16-A

部品番号: 1310178

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	16
最高停止精度	≤ 0.2 mm
最大開角度	40 deg
対称回転	≤ 0.2 mm
繰返し精度 グリッパ	≤ 0.04 mm
グリッパ爪数	2
取付方向	任意
運転モード	複動式
グリッパ機能	角度
構造	レバー
位置検出	近接スイッチ用
使用圧力	2 ... 8 bar
グリッパの最大周波数	≤ 4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	44 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	52 ms
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
周囲温度	5 ... 60 °C
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	129 Ncm
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing	114 Ncm
質量慣性モーメント	0.14 kgcm ²
グリッパフィンガにおける最大静的負荷 : Fz	50 N
Mx : グリッパの静的最大モーメント	1.6 Nm
My : グリッパの静的最大モーメント	1.6 Nm
Mz : グリッパの静的最大モーメント	1.6 Nm
質量	110 g
取付方法	雌ネジとセンタリングスリーブ 通し穴及びセンタリングスリーブ オプション
接続ポート径	M3
材質	RoHS対応
Material cover cap	PA
Material housing	鍛造アルミ合金 硬質クロムメッキ
Material gripper jaws	ステンレス