



# アングルグリッパ DHWS-25-A-NC

部品番号: 1310181

FESTO



## データシート

特長	値
サイズ	25
最高停止精度	$\leq 0.2$ mm
最大開角度	40 deg
対称回転	$\leq 0.2$ mm
繰返し精度 グリッパ	$\leq 0.04$ mm
グリッパ爪数	2
取付方向	任意
運転モード	複動式
グリッパ機能	角度
グリッパ把持力	閉時
構造	レバー
位置検出	近接スイッチ用
使用圧力	4 ... 8 bar
グリッパの最大周波数	$\leq 3$ Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	106 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	59 ms
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
周囲温度	5 ... 60 °C
質量慣性モーメント	0.64 kgcm <sup>2</sup>
グリッパフィンガにおける最大静的負荷: Fz	90 N
Mx: グリッパの静的最大モーメント	3.6 Nm
My: グリッパの静的最大モーメント	3.6 Nm
Mz: グリッパの静的最大モーメント	3.6 Nm
質量	265 g
取付方法	雌ネジとセンタリングスリーブ 通し穴及びセンタリングスリーブ オプション
接続ポート径	M5
材質	RoHS対応
Material cover cap	PA
Material housing	鍛造アルミ合金 硬質クロムメッキ
Material gripper jaws	ステンレス