


# ワンタッチコネクタ QSM-3H-2

部品番号: 133035

FESTO

ワンタッチスリーブ付



## データシート

| 特長  | 値                            |
|---|------------------------------|
| サイズ   | MINI                         |
| オリフィス径  | 1.1 mm                       |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ                                 | シールリング                       |
| 取付方向  | 任意                           |
| デザイン  | ストレート形                       |
| 容器サイズ   | 10                           |
| 構造  | 押しきの原理                       |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.6 MPa           |
| 温度範囲での作動圧力                                      | -0.95 ... 6 bar              |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 87 psi           |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0.095 ... 1.4 MPa           |
| 使用圧力における温度範囲                                    | -0.95 ... 14 bar             |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13.775 ... 203 psi          |
| Maritime classification                         | see certificate              |
| 作動流体  | ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア  |
| 作動/パイロット流体に注意                                   | 給油運転可能                       |
| 耐酸性クラス: CRC                                     | 1 - 腐食ストレス低                  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L            |
| 周囲温度  | -10 ... 80 °C                |
| 質量  | 0.6 g                        |
| エア接続ポート 1                                       | Push-in sleeve diameter 3 mm |
| エア接続ポート 2                                       | 外径2mmのチューブ用                  |
| リリースリングの色                                       | 青                            |
| 材質  | RoHS対応                       |
| Material housing                                | PBT                          |
| Material release ring                           | POM                          |
| Material of tubing seal                         | NBR                          |
| Material of tube retaining claw                 | ステンレス                        |