



valvola a rullo VMEM-D-M52-E-G18

Codice prodotto: 563389
Prodotto in esaurimento

FESTO

Questo elemento è idoneo per l'impiego con il vuoto.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2019. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	5/2, monostabile
Tipo di azionamento	Meccanico
Larghezza	20 mm
Portata nominale normale	500 l/min
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 10 bar
Costruzione	Valvola a spola
Riposizionamento	Molla pneumatica
Diametro nominale	4 mm
Indicazioni per l'impiego	Non utilizzare come arresto meccanico
Tipo di comando	diretto
Pressione di pilotaggio	2,5 ... 10 bar
Velocità max. di azionamento con azionamento assiale	0,6 m/s
Velocità max. di azionamento con azionamento laterale	0,2 m/s
Frequenza di commutazione max.	2 Hz
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Forza di azionamento	41 N
Forza max. sull'attuatore	80 N
Forza radiale max. sull'attuatore	30 N
Peso	176 g
Fissaggio	A scelta: Montaggio a pannello Con foro passante
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 2	G1/8
Attacco pneumatico 3	G1/8
Attacco pneumatico 4	G1/8
Attacco pneumatico 5	G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale testata	PA
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata