


# モータケーブル NEBM-S1G9-E-7-Q5-LE6

製品番号: 1450371

FESTO



## データシート

| 特徴                  | 値                              |
|---------------------|--------------------------------|
| ケーブル名               | ラベルホルダなし                       |
| 電気接続 1, 機能          | フィールドデバイス側                     |
| 電気接続 1, モデル         | 角形                             |
| 電気ポート 1, 接続種類       | ソケット                           |
| 電気ポート 1, ケーブル取り出し   | ストレート                          |
| 電気ポート 1, 接続方式       | Dサブ                            |
| 電気ポート 1, 芯数         | 9                              |
| 電気ポート 1, 占有ピン       | 6                              |
| 電気ポート 2, 機能         | 制御側                            |
| 電気接続ポート 2, 接続タイプ    | ケーブル                           |
| 電気接続ポート 2, 接続方式     | オープンエンド                        |
| 電気接続ポート 2, 芯数       | 6                              |
| 電気接続 2, 配置された極/ワイヤ  | 6                              |
| 作動電圧範囲 DC           | 0 V...72 V                     |
| 定格動作電圧 DC           | 24 V                           |
| ケーブル長               | 7 m                            |
| ケーブル特性              | ケーブルペア                         |
| 曲げ半径, 可動ケーブル        | 62 mm                          |
| ケーブル径               | 6.2 mm                         |
| ケーブル構造              | 6x0.34mm <sup>2</sup><br>シールド付 |
| 導体公称断面              | 0.34 000013                    |
| 絶縁ケーブルの端            | ケーブル端スリーブ                      |
| 保護等級                | IP65                           |
| 保護等級に関する注記          | 組み立てられた状態                      |
| 周囲温度                | -40 -C...80 -C                 |
| 可動ケーブル配線の場合の環境温度    | -5 -C...80 -C                  |
| CEマーク(適合性宣言を参照)     | EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠      |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK RoHS指令に準拠                   |
| LABS 認証             | VDMA24364-B2-L                 |
| 材料に関する注意事項          | RoHS準拠                         |
| 耐食性クラス KBK          | 0 - 耐腐食性なし                     |

| 特徴        | 値          |
|-----------|------------|
| 材質：ケーブル被服 | TPE-U(PUR) |
| カラーケーブル被服 | グレー        |