



中間位置モジュール DADM-EP-G6-10

部品番号: 1492072

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	10
取付方向	任意
構造	ガイドモーションシーケンス
位置検出	近接スイッチ用
使用圧力	3 ... 6 bar
最高衝突速度	0.8 m/s
最大揺動時間	150 ms
繰返し精度	±0,02 mm
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
最大抑止力	500 N
質量	154 g
取付方法	通し穴及びセンタリングスリーブ
接続ポート径	M3
材質	RoHS対応
Material seals	PU
Material housing	鍛造アルミ合金
Material lever	ステンレス