


Portale lineare DHSL-1-EGC70TB-EGSA50

Codice prodotto: 574502

FESTO

Otterrete una offerta non vincolante per la vostra richiesta. Cliccare in alto sul simbolo per la richiesta fax.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Gruppo	Portale lineare 1
Carico utile	0 ... 1 kg
Attuatore, asse Z	EGSA-50
Tipo di attuatore, asse Z	Elettrico Con vite senza fine
Posizione intermedia asse Z	Qualsiasi
Corsa asse Z	0 ... 100 mm
Precisione di ripetizione in posizione terminale, asse Z	$\pm 0,01$ mm
Precisione di ripetizione in posizione intermedia, asse Z	$\pm 0,01$ mm
Attuatore, asse Y	EGC-70-TB
Tipo di attuatore, asse Y	Elettrico Con vite senza fine
Posizione intermedia asse Y	Qualsiasi
Corsa asse Y	0 ... 5.000 mm
Precisione di ripetizione in posizione terminale, asse Y	$\pm 0,08$ mm
Precisione di ripetizione in posizione intermedia, asse Y	$\pm 0,08$ mm