


スピードコントローラ GRLA-1/2-B

製品番号: 151179

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	一方向絞り機能メータアウト
エア接続ポート 1	G1/2
空気圧接続 2	G1/2
調整部品	スリットねじ
取付方法	ねじ込み式
制御流れの標準流量	2100 l/min
制御流れ方向の標準流量	1550 l/min...2200 l/min
作動電圧	0.3 bar...10 bar
周囲温度	-10 -C...60 -C
海洋仕様	証明書を参照
防爆	証明書に記載されている情報をよく読むこと ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
取付位置	任意
制御流れ 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)時の標準流量	4000 l/min
制御流れの標準流量 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)	2950 l/min...4190 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 -C...60 -C
許容締付トルク	40 Nm
製品質量	204 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠

特徴	値
材質 シール	NBR
材質：中空ボルト	鍛造アルミ合金
材質 調整ねじ	真鍮
材質：ナット	鍛造アルミ合金
材質：スィベルジョイント	亜鉛ダイカスト