



# リニアアクチュエータ

## DGO-16- -PPV-A-B

部品番号: 15222

FESTO

スイッチ取付可 マグネットカップリング



典型的な表現

## データシート

特長	値
ストローク	10 ... 2,500 mm
ピストン径	16 mm
クッション	PPV : 両側可変エアクッション
取付方向	任意
駆動原理	磁気カップリング
位置検出	近接スイッチ用
使用圧力	1.7 ... 7 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 ... 60 °C
クッションストローク	14 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	121 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	121 N
10mmストロークあたりの加算負荷率	3 g
0mmストロークの基本質量	620 g
接続ポート径	M5
Material cover	アルミニウム
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	ステンレス