

modulo di manipolazione EHMZ-DGEA-18-TB-KF- -

Codice prodotto: 8004625

Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2024. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Esempio di
rappresentazione

Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

| Caratteristica | Valore |
|-------------------------------------|---|
| Diametro efficace pignone attuatore | 25,78 mm |
| Corsa di lavoro | 50 ... 800 mm |
| Dilatazione cinghia dentata | 0,037 % |
| Divisione cinghia dentata | 3 mm |
| Posizione di montaggio | Verticale |
| Costruzione | Modulo lineare elettro-meccanico Con cinghia dentata |
| Rilevamento posizione | Per sensore di finecorsa |
| Velocità max. | 3 m/s |
| Precisione di ripetizione | ±0,05 mm |
| Durata dell'inserimento | 100 % |
| Conformità PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura di stoccaggio | -20 ... 60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 90 % |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente | 5 ... 45 °C |
| Forza di spinta Fx max. | 230 N |
| Costante di avanzamento | 81 mm/U |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |