

attuatore oscillante

DAPS-0960-090-RS4-F14-MW

Codice prodotto: 8005072

FESTO

A semplice effetto, attacco aria conforme alle valvole NAMUR VDI/VDE 3845, direttamente flangiabile, versione con volantino.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia attuatore	0960
Configurazione fori flangia	F14
Angolo di oscillazione	92 deg
Attacco albero, profondità	48,5 mm
Indicazione sull'intervallo di regolazione delle posizioni terminali	Regolabile una posizione di finecorsa a scelta
Attacco raccordo conforme alla norma	ISO 5211
Ammortizzazione	Senza ammortizzazione
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Funzionamento	A semplice effetto
Costruzione	Cinematica a giogo
Rilevamento posizione	Senza
Direzione di chiusura	Con chiusura a destra
Attacco valvola conforme alla norma	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Safety Integrity Level (SIL)	Il prodotto può essere utilizzato in SRP/CS fino a SIL 2 High Demand Il prodotto può essere utilizzato in SRP/CS fino a SIL 2 Low Demand
Pressione di esercizio per forza della molla	0,56 MPa
Pressione di alimentazione per la forza della molla	5,6 bar
Pressione d'esercizio Mpa	0,56 ... 0,84 MPa
Pressione d'esercizio	5,6 ... 8,4 bar
Pressione d'esercizio nominale	0,56 MPa 5,6 bar
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla protezione antideflagrante (ATEX)
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK EX
Certificato ente preposto	TÜV Nord 212170801
ATEX categoria gas	II 2G
ATEX categoria polvere	II 2D
Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo gas	Ex h IIC T6...T3 Gb X
Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo polvere	Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X
Temperatura ambiente antideflagrante	-50°C ≤ Ta ≤ +60°C
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Coppia a pressione d'esercizio nominale e angolo di oscillazione 0°	960 Nm
Coppia a pressione d'esercizio nominale e angolo di oscillazione 50°	480 Nm
Coppia a pressione d'esercizio nominale e angolo di oscillazione 90°	640 Nm
Momento di riposizionamento della molla con angolo di oscillazione 0°	640 Nm
Momento di riposizionamento della molla con angolo di oscillazione 50°	480 Nm
Coppia ritorno a molla a 90°	960 Nm
Forza della molla	4

Caratteristica	Valore
Consumo d'aria a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) per ciclo 0°-angolo di rotazione nominale-0°	41,3 l
Peso	50.600 g
Attacco albero	T46
Attacco pneumatico	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale testata	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale guarnizioni	FPM NBR PUR
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale viti	Acciaio fortemente legato
Materiale albero	Acciaio fortemente legato
Numero di materiale, albero	1.4305