

Elettrovalvola VSVA-B-M52-AD-D2-F8-1A1

Codice prodotto: 8033787

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	5/2 vie, monostabile
Tipo di azionamento	Elettrico
Larghezza	52 mm
Portata nominale standardizzata secondo ISO 8778	4100 l/min
porta di lavoro pneumatica	Sottobase grandezza 2 a norma ISO 5599-1
Tensione d'esercizio	24 V DC
Pressione d'esercizio	0.3 MPa...1.6 MPa
Pressione di lavoro	3 bar...16 bar
Design	Saracinesca a pistone
Tipo di reset	Molla pneumatica
Grado di protezione	IP65 NEMA 4
Dimensione nominale	11.5 mm
Dimensioni griglia	53 mm
Funzione aria di scarico	Tramite sottobase singola
Principio di tenuta	Morbido
Posizione di montaggio	Opzionale
Conforme allo standard	ISO 5599-1
Azionatore manuale	Con arresto
Tipo di pilotaggio	Pilotato
Aria di pilotaggio	Interno
Direzione del flusso	Non reversibile
lap	Sovrapposizione positiva
Pressione di pilotaggio Mpa	0.3 MPa...1 MPa
Pressione pilotaggio	3 bar...10 bar
Idoneità al vuoto	no
valore b	0.31
Valore C	8.221 l/sbar
Portata della valvola	3800 l/min
Portata della valvola su sottobase singola	3100 l/min
Portata della valvola pneumatica su sottobase	1400 l/min
Frequenza massima di commutazione	5 Hz

Caratteristica	Valore
Tempo di spegnimento	64 ms
Tempo di accensione	56 ms
Ciclo di lavoro	100%
Caratteristiche dati bobina	24 V DC: 2,6 W
Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione	+/- 10 %
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...50 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 90%
Suono del livello di pressione	85 dB(A)
Fluido di pilotaggio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Coppia massima di serraggio per il montaggio della valvola	2 Nm
Peso prodotto	713 g
Collegamento elettrico	Tipo A Secondo EN 175301-803
Tipo di montaggio	Su sottobase
Attacco dell'aria pilotaggio 12	Sottobase dimensione 2 secondo ISO 5599-1
Attacco servo pilotaggio 14	Sottobase dimensione 2 secondo ISO 5599-1
Collegamento pneumatico, porta 1	Dimensione della sottobase 2 secondo ISO 5599-1
Collegamento pneumatico, porta 2	Sottobase dimensione 2 secondo ISO 5599-1
Collegamento pneumatico, porta 3	Dimensione della sottobase 2 secondo ISO 5599-1
Collegamento pneumatico, porta 4	Dimensione della sottobase 2 secondo ISO 5599-1
Collegamento pneumatico, attacco 5	Dimensione della sottobase 2 secondo ISO 5599-1
Interfaccia prepilotaggio	Conforme ISO 15218
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Materiale viti	Acciaio