

薄形シリンダ AEVUZ-50- -P-A-S6

製品番号: 156476

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|-----------------------------------|--|
| ストローク | 1 mm...25 mm |
| ピストン径 | 50mm |
| クッション | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 |
| 取付位置 | 任意 |
| 機能 | 単動式 プル |
| ピストンロッドエンド | 雌ねじ |
| 構造 | ピストン ピストンロッド |
| 位置検出 | 近接センサ用 |
| バリエーション | 最大 120°C 耐熱シール |
| 使用圧力 | 0.08 MPa...1 MPa 11.6 000032...145 000032 |
| 作動電圧 | 0.8 bar...10 bar |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | 0 -C...120 -C |
| エンドポジションにおける衝撃エネルギー | 0.64 J |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス | 999 N |
| 0mmストローク時の移動負荷 | 112 g |
| ストローク 10mmあたりの加算質量 | 16 g |
| 0mmストローク時の基本重量 | 560 g |
| ストローク 10mmあたりの加算質量 | 72 g |
| 取付方法 | オプション : 取付穴付 アクセサリ付 |
| 空気圧接続 | G1/8 |
| 材質 フランジ付ボルト | スチール, 亜鉛メッキ |
| 材質 : カバー | 鍛造アルミ合金 |
| 材質 ダイナミックシール | FPM |
| 材質 ピストンロッド | 高合金鋼 |

| 特徴 | 値 |
|-------------|---------|
| 材質：シリンダチューブ | 鍛造アルミ合金 |