


connettore femmina NPHS-D6-P-G12F

Codice prodotto: 8059273

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Portata nominale normale	1.950 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	122 g
Attacco pneumatico 1	Filetto femmina G1/2
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS