

Connettore femmina NPHS-D6-M-G38

Codice prodotto: 8059276

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	10 mm
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...20 bar
Portata nominale standard	2050 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Coppia nominale	15 Nm
Tolleranza della coppia di serraggio nominale	± 20%
Peso prodotto	179 g
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto maschio G3/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)