


# サーボモータ

## EMMS-AS-55-SK-LS-TMB-S1

部品番号: 1569757

FESTO

減速機なし



## データシート

特長	値
周囲温度	-10 ... 40 °C
保管温度	-20 ... 60 °C
相対湿度	0 - 90 %
適合または準拠規格	IEC 60034
保護仕様	F
EN60034-1準拠の精度等級	S1
温度モニタ	PTC抵抗
保護仕様	IP65
ウッドラフキーデザイン	DIN 6885 A 3 x 3 x 14
配線システム	プラグ
材質	RoHS対応
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
認証	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 EU低電圧ガイドライン準拠
作動電圧 DC	360 V
公称電圧	360 V
巻取りスイッチのタイプ	内側トルクス
Number of pole pairs	4
停止時トルク	0.49 Nm
標準回転トルク	0.34 Nm
波高回転トルク	1.65 Nm
標準回転数	7,400 1/min
最高速度	9,800 1/min
消費電力 モータ	261 W
公称電流	0.83 A
波高電流	4.3 A
モータの一定性	0.406 Nm/A
電圧一定、位相-位相	26 mVmin
相巻レジスタンス	20.9 Ohm
相巻インダクタンス	15.6 mH
総出力慣性モーメント	0.13 kgcm <sup>2</sup>
質量	1,420 g
軸方向の軸負荷	75 N
半径方向の軸負荷	140 N
回転位置センサ	マルチターンアブソリュートエンコーダ
ロータリポジションエンコーダインターフェース	EnDat 22
ロータリポジションエンコーダ 測定原理	誘導形
エンコーダの解像度	19 Bit
ブレーキの保持トルク	0.8 Nm
ブレーキ用動作電圧 DC	24 V
出力補正ブレーキ	10 W

特長	値
ブレーキの負荷モーメント	0.02 kgcm <sup>2</sup>
保持ブレーキの切換サイクル	アイドル運転1000万回 ( 摩擦による稼働なし )
MTTF, 付属品	76年、ロータリポジションエンコーダ 11416年 ホールディングブレーキ
MTTFd, 付属品	152 年間、ロータリポジションエンコーダ