

薄形シリンダ AEVU-50-10-A-P-A



部品番号: 157006

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

スイッチ取付可 ピストンロッド先端雄ネジ

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



データシート

特長	値
ストローク	10 mm
ピストン径	50 mm
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
運転モード	単動 スプリングブッシュタイプ
ロッドエンド	雄ネジ
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	片ロッド
Operating pressure MPa	0.08 ... 1 MPa
使用圧力	0.8 ... 10 bar
Operating pressure	11.6 ... 145 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-20 ... 80 °C
終端衝撃エネルギー	0.64 J
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	1,121 N
0mmストロークでの移動負荷	112 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	16 g
0mmストロークの基本質量	560 g
10mmストロークあたりの加算質量	72 g
取付方法	取付穴 アクセサリ オプション
接続ポート径	G1/8
Material of flange screw	亜鉛メッキ鋼
Material cover	鍛造アルミ合金
Material of dynamic seals	NBR TPE-U(PU)
Material piston rod	ステンレス
Material cylinder barrel	鍛造アルミ合金