

薄形シリンダ

AEVULQZ-40-20-P-A

部品番号: 157142

Classic

FESTO

スイッチ取付可 角形ピストンロッドによる回転防止。
製造中止予定品 (2019年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



データシート

| 特長 | 値 |
|---------------------------|-------------------------------|
| ストローク | 20 mm |
| ピストン径 | 40 mm |
| クッション | P : 固定クッション |
| 取付方向 | 任意 |
| 運転モード | 単動 引側 |
| ロッドエンド | 雌ネジ |
| 構造 | ピストン ピストンロッド |
| 位置検出 | 近接スイッチ用 |
| バリエーション | 片ロッド |
| 回転防止仕様 / ガイド | 角形ロッド |
| 使用圧力 | 0.8 ... 10 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| 終端衝撃エネルギー | 0.52 J |
| 0.6MPaで前進時の理論力 | 636 N |
| 0mmストロークでの移動負荷 | 63 g |
| 10mmストロークあたりの加算質量 | 59 g |
| 0mmストロークの基本質量 | 433 g |
| 10mmストロークあたりの加算負荷率 | 9 g |
| 取付方法 | オプション 取付穴 アクセサリ |
| 接続ポート径 | G1/8 |
| Material of flange screw | 亜鉛メッキ鋼 |
| Material cover | 鍛造アルミ合金 |
| Material of dynamic seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material piston rod | ステンレス |
| Material cylinder barrel | 鍛造アルミ合金 |