



cavo motore NEBM-F1W31-XC-0.5-F1N-DF1W31

Codice prodotto: 8079819

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Definizione cavo	senza supporto targhette
Frequenza di connessione	30
Peso	27 g
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato dispositivo di campo
Collegamento elettrico 1, forma costruttiva	Angolare
Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento	Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Angolare
Connessione elettrica 1, avvertenza sull'uscita cavo	90°
Collegamento elettrico 1, tecnica di collegamento	Configurazione attacchi F1
Collegamento elettrico 1, numero poli/conduttori	31
Collegamento elettrico 1, poli/conduttori occupati	31
Collegamento elettrico 1, tipo di fissaggio	Chiusura a scatto
Collegamento elettrico 2, funzione	Lato di comando
Collegamento elettrico 2, forma costruttiva	Angolare
Collegamento elettrico 2, tipo di collegamento	Connettore femmina
Collegamento elettrico 2, uscita cavo	Angolare
Connessione elettrica 2, avvertenza sull'uscita cavo	90°
Collegamento elettrico 2, tecnica di collegamento	Configurazione attacchi F1
Collegamento elettrico 2, numero poli/conduttori	31
Collegamento elettrico 2, poli/conduttori occupati	31
Collegamento elettrico 2, tipo di fissaggio	Chiusura a scatto
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 50 V
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	0,5 A
Resistenza alle scariche elettriche	0,25 kV
Lunghezza cavo	0,5 m
Caratteristica cavo	Per applicazioni dinamiche
Condizioni di prova cavo	Condizioni di prova disponibili su richiesta
Raggio di curvatura, cablaggio fisso	0 mm
Indicazioni relative al raggio di curvatura, cablaggio fisso	piegabile una volta
Raggio di curvatura, cablaggio libero	≥ 25 mm
Composizione cavo	31 conduttori, distanza: 0,5 mm
Sezione nominale conduttore	0,0105 mm ²
Grado di protezione	IP20
Nota sul tipo di protezione	In condizioni di montaggio
Temperatura ambiente	-20 ... 75 °C
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 70 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 55 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Grado di imbrattamento	1
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Materiale rivestimento del cavo	PET
Colore rivestimento del cavo	Grigio
Materiale del corpo	PA
Colore corpo contenitore	Nero
Materiale contatti a innesto	Lega di rame, stagnata