

asse a cinghia dentata ELGR-TB-35-100-0H

Codice prodotto: 8083770

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro efficace pignone attuatore	18,46 mm
Corsa di lavoro	100 mm
Taglia	35
Dilatazione cinghia dentata	0,094 %
Divisione cinghia dentata	2 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Guida	Guida a ricircolo di sfere
Costruzione	Asse lineare elettromeccanico Con cinghia dentata
Tipo motore	Motore passo-passo Servomotore
Accelerazione max.	50 m/s ²
Velocità max.	0,9 ... 3 m/s
Precisione di ripetizione	±0,1 mm
Durata dell'inserimento	100 %
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Momento di superficie di secondo grado Iy	3,77E+03 mm ⁴
Momento di superficie di secondo grado Iz	4,19E+03 mm ⁴
Max. coppia motrice	0,46 Nm
Forza Fy max.	50 N
Forza Fz max.	50 N
Resistenza spostamento max. funzionamento a vuoto	10,8 N
Forza di spinta Fx max.	50 N
Coppia di azionamento a vuoto	0,1 Nm
Momento di inerzia di massa JH per metro di corsa	0,026 kgcm ²
Momento di inerzia di massa JL per kg di carico utile	0,85 kgcm ²
Costante di avanzamento	58 mm/U
Valore indicativo, caratteristiche di scorrimento	5.000 km
Aumento di massa per 10 mm di corsa	0,31 g
Peso	1.720 g
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	25 g
Materiale profilo	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale testata di azionamento	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata
Materiale pulegge	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale slitta	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata
Materiale elemento di bloccaggio cinghia dentata	Bronzo al berillio
Materiale cinghia dentata	Policloroprene con glascord e rivestimento in nylon