


エンコーダケーブル NEBM-M12G8-E- -S1G9-V3

部品番号: 1599108

FESTO



典型的な表現

データシート

特長	値
ケーブル識別	ラベルホルダなし
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート1, デザイン	丸形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグソケット
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート1, 接続方式	M12x1, Aコード (EN 61076-2-101)
電気接続ポート1, 芯/線数	8
電気接続ポート1, 占有芯/線数	8
電気接続ポート2, 機能	コントローラ側
電気接続ポート2, デザイン	角形
電気接続ポート2, 接続タイプ	プラグ
電気接続ポート2, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート2, 接続方式	Sub-D
電気接続ポート2, 芯/線数	9
電気接続ポート2, 占有芯/線数	8
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 30 V
作動電圧 DC	24 V
使用電圧範囲 (AC)	0 ... 30 V
作動電圧 AC	24 V
ケーブル長さ	1 ... 25 m
配線特長	Suitable for energy chains
曲げ半径, ケーブル設置フレキシブル	>= 100 mm
ケーブル径	8.2 mm
ケーブルの構造	3x(2x0,14)+2x(0,5) シールド
導管定格断面	0.14 mm ² 0.5 mm ²
保護仕様	IP65
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-50 ... 80 °C
ケーブル可動時の周囲温度	-40 ... 75 °C
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
被膜の色	グレー