


アングルソケット

MPPE-3-B

部品番号: 161839

FESTO



データシート

特長	値
接続頻度	500
取付方法	スレーブナット
取付方向	任意
質量	65 g
配線方式	8ピン エルボ形プラグソケット はんだ付可能
使用電圧範囲 (DC)	≤ 60 V
許容電流負荷	5 A
ケーブルコネクタ	Pg9
ケーブルの最大直径	6 ... 8 mm
ターミナル断面図	0.75 mm ²
保護仕様	IP67
周囲温度	-30 ... 95 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA
ハウジングカラー	黒
Material of union nut	PA
Material electrical contact	銅 亜鉛メッキ