


フラットシリンダ DZH-1 5/8"- -PPV-A-S6


部品番号: 16262

FESTO

回転レス、スイッチ用マグネット、両端可変エアクッション、豊富な取付金具



典型的な表現



データシート

特長	値
ストローク	0.04 ... 40 "
ピストン径	1 5/8"
ピストンロッドのたわみ	1.4 deg
クッション	PPV : 両側可変エアクッション
取付方向	任意
運転モード	複動式
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	max.120°Cの耐熱シール
回転防止仕様 / ガイド	精円ピストン
Operating pressure MPa	0.06 ... 1 MPa
使用圧力	0.6 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 ... 150 °C
クッションストローク	21 mm
回転負荷に対する最大トルク	1.2 Nm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	633 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	754 N
10mmストロークあたりの加算質量	40 g
0mmストロークの基本質量	820 g
取付方法	雌ネジ アクセサリ オプション
接続ポート径	NPT1/4-18
材質	RoHS対応
Material cover	アルミニウム
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	アルミニウム
Material piston rod	ステンレス