

ソレノイドバルブ CPE18-M2H-3OL-QS-8

部品番号: 163768

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

豊富なバリエーション

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルオープン
操作方法	電気
幅	18 mm
標準流量	850 l/min
Operating pressure MPa	0.25 ... 1 MPa
使用圧力	2.5 ... 10 bar
構造	スプール弁
リターン方式	エアリターン
認証	c UL us - Recognized (OL)
Maritime classification	see certificate
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
保護仕様	IP65 プラグソケット付 IEC 90529
オリフィス径	8 mm
シール	ソフトシール
取付方向	任意
手動操作	アクセサリによって保持 押側
制御方法	パイロット式
パイロット方式	内部パイロット
流れ方向	逆流不可
バルブポジション識別	銘板ブラケット
Overlap	Positive overlap
切換時間 off	18 ms
切換時間 on	28 ms
定格	100 %
ロジック0を使った最大ポジティブテストパルス	3,300 µs
ロジック1を使った最大ネガティブテストパルス	3,100 µs
コイル特性	AC 110 V: 50/60 Hz、締付け力 3 VA、保持力 2.4 VA
許容電圧変動	-15 % / +10 %
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐振動	重度レベル2 (FN 942017-4およびEN 60068-2-6) での輸送テスト
耐衝撃性	衝撃テスト: 重要度レベル2 (FN 942017-5およびEN 60068-2-27準拠)
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-5 ... 50 °C
周囲温度	-5 ... 50 °C
配線方式	Plug pattern type C to EN 175301-803

特長	値
取付方法	取付穴
パイロット排気ポート82	M5
パイロット接続ポート12	M5
エア接続ポート 1	QS-8
エア接続ポート 2	QS-8
エア接続ポート 3	G1/4
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	アルミダイカスト