


# アングルソケット PEV-1/4-WD-LED-24

部品番号: 164274

FESTO

圧カスイッチ用、LED付



## データシート

特長	値
適合または準拠規格	EN 175301-803
切換状態表示	黄色LED 緑LED
取付方法	ネジで締め付け
ケーブル取出し	エルボ
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート1, デザイン	角形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグソケット
電気接続ポート1, 接続方式	Plug pattern type A based on EN 175301-803
電気接続ポート1, 芯/線数	4
電気接続ポート1, 占有芯/線数	4
電気接続ポート1, 取付方法	Central screw M3
電気接続ポート2, 機能	コントローラ側
電気接続ポート2, 接続方式	ネジ端子
電気接続ポート2, 芯/線数	5
電気接続ポート2, 占有芯/線数	5
使用電圧範囲 ( DC )	15 ... 30 V
40°C時の許容負荷電流	8 A
ケーブルコネクタ	Pg11
ケーブルの最大直径	4.5 ... 11 mm
ターミナル断面図	0.25 ... 1.5 mm <sup>2</sup>
保護仕様	IP65
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-40 ... 80 °C
周囲温度に注意	Note derating
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
Material housing	PA6強化
ハウジングカラー	透明
Material electrical contact	真鍮 ニッケルメッキ 亜鉛メッキ