


Valvola a manicotto

VZQA-C-M22C-6-GG-V2V4S1-2

Codice prodotto: 8117024

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Costruzione	Valvola a manicotto, ad azionamento pneumatico
Tipo di azionamento	Pneumatico
Principio di tenuta	Non metallica
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Fissaggio	Montaggio in linea
Collegamento valvola di processo	G1/4
Diametro nominale DN	6
Funzione valvola	2/2, chiusa monostabile
Direzione di flusso	Reversibile
Pressione del fluido	0 ... 0,2 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 2 bar
Pressione del fluido psi	0 ... 29 psi
Pressione d'esercizio Mpa	0,35 ... 0,6 MPa
Pressione d'esercizio	3,5 ... 6 bar 50,75 ... 87 psi
Pressione nominale, valvola di processo	10
Pressione di scoppio	1,6 MPa 16 bar 232 psi
Riposizionamento	Molla meccanica
Tipo di comando	Con controllo esterno
Attacco servopilotaggio 12	M3
Fluido di pilotaggio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
Fluido	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:1] Acqua
Viscosità max.	4.000 mm ² /s
Temperatura del fluido	-5 ... 90 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Temperatura di stoccaggio	5 ... 30 °C
Portata Kv	0,7 m ³ /h
Tempo di commutazione azionamento	125 ms
Tempo di commutazione, disazionamento	125 ms
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Materiale del corpo	Acciaio inossidabile fortemente legato
Numero di materiale, corpo	1.4301
Materiale copertura corpo	Acciaio inossidabile fortemente legato
Numero di materiale, copertura corpo	1.4404 / AISI 316L
Materiale guarnizioni	FPM
Materiale elemento di intercettazione	VMQ (silicone)
Peso	253 g
Sicurezza alimentare	Vedi dichiarazione di conformità
Materiale tazza	PPS