


kit angolare EHAM-AK-L9-90-L9-90-ML

Codice prodotto: 8128210

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	90
Posizione di montaggio	Sinistra
Costruzione	Versione standard
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Peso	3.623 g
Fissaggio	Con foro passante e vite
Codice interfaccia, base	L9-90
Codice interfaccia, composizione	L9-90
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra d'adattamento	Alluminio anodizzato
Materiale viti	Acciaio nichelato
Materiale elementi di centratura	Acciaio fortemente legato