


# Reostato di frenatura CACR-KL2-21-W3600

Codice prodotto: 8140961

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                      | Valore                                               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dimensione                                          | 600                                                  |
| Posizione di montaggio                              | Convenzione libera<br>Verticale                      |
| Energia impulsiva per reostato di frenatura a 380 V | 21600 Ws                                             |
| Energia impulsiva per reostato di frenatura a 780 V | 21600 Ws                                             |
| Prestazioni al 35% del ciclo di lavoro e 20°C       | 3600 W                                               |
| Resistenza del freno                                | 1440 W                                               |
| Potenza nominale reostato di frenatura a 380 V      | 1440 W                                               |
| Potenza nominale reostato di frenatura a 780 V      | 1440 W                                               |
| Valore resistenza                                   | 21 Ohm                                               |
| Approvazione                                        | c CSA us (OL)<br>c UL us - Recognized (OL)           |
| Conformità PWIS                                     | VDMA24364 zona III                                   |
| Grado di protezione                                 | IP65                                                 |
| Temperatura ambiente                                | 0 °C...50 °C                                         |
| Peso prodotto                                       | 8000 g                                               |
| Tipo di montaggio                                   | Con foro passante<br>Con accessori<br>Una delle due: |
| Nota sui materiali                                  | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)            |