



スライドテーブル SLF-6-10-P-A

部品番号: 170503

FESTO

扁平デザインながら、精密コロガリ軸受けガイドおよび可変スト
ッパが付いています。



データシート

特長	値
ストローク	10 mm
終端ストローク調整可	5 mm
ピストン径	6 mm
ドライブユニットの運転モード	ヨーク
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	ヨーク ピストン ピストンロッド Ball cage guide スライド
位置検出	近接スイッチ用
Operating pressure MPa	0.15 ... 1 MPa
使用圧力	1.5 ... 10 bar
Operating pressure	21.75 ... 145 psi
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 ... 60 °C
終端衝撃エネルギー	0.016 Nm
最大負荷 : F _y	170 N
最大負荷 : F _z	170 N
最大トルク : M _x	0.6 Nm
最大トルク : M _y	0.6 Nm
最大トルク : M _z	0.5 Nm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	13 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	17 N
移動負荷	32 g
質量	108 g
0mmストロークの基本質量	108 g
ポートは2箇所から選択可	製品図面参照
取付方法	取付穴
接続ポート径	M5
材質	RoHS対応
Material cover	鍛造アルミ合金
Material seals	HNBR
Material housing	鍛造アルミ合金
Material piston rod	ステンレス