

ガイド付シリンダ DFM-16-20-P-A-GF

部品番号: 170833


★ Core product range

ガイド内蔵

SMTSO-

8Eはこの製品に使用のストローク20~40mm以上時に使用可能で、取付キットSMB-8Eを使って外部にのみ取り付け可能です。

FESTO



データシート

特長	値
移動負荷からヨークプレート重心距離	50 mm
ストローク	20 mm
ピストン径	16 mm
ドライブユニットの運転モード	ヨーク
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
ガイド	滑りガイド
構造	ガイド
位置検出	近接スイッチ用
Operating pressure MPa	0.2 ... 1 MPa
使用圧力	2 ... 10 bar
最高速度	0.8 m/s
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-20 ... 80 °C
終端衝撃エネルギー	0.15 Nm
最大負荷 : F _y	304 N
最大静的荷重F _y	304 N
最大負荷 : F _z	304 N
最大静的荷重F _z	304 N
最大トルク : M _x	6.99 Nm
M _x : 静的最大モーメント	6.99 Nm
最大トルク : M _y	2.89 Nm
M _y : 静的最大モーメント	2.89 Nm
最大トルク : M _z	2.89 Nm
M _z : 静的最大モーメント	2.89 Nm
Max. permissible torque load M _x as a function of the stroke	1.17 Nm
一定距離x _s でのストロークあたりの最大有効負荷特性	27 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	90 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	121 N
移動負荷	242 g
質量	507 g
ポートは2箇所から選択可	製品図面参照
接続ポート径	M5
材質	RoHS対応
Material cover	鍛造アルミ合金
Material seals	NBR
Material housing	鍛造アルミ合金
Material piston rod	ステンレス