



リゾルバケーブル NEBM-M23G12-E-15-N-S1G9

部品番号: 1732655
廃番予定品

サーボモータEMMS-AS用

FESTO



データシート

特長	値
ケーブル識別	ラベルホルダなし
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート1, デザイン	丸形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグソケット
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート1, 接続方式	M23x1
電気接続ポート1, 芯/線数	12
電気接続ポート1, 占有芯/線数	6
電気接続ポート2, 機能	コントローラ側
電気接続ポート2, デザイン	角形
電気接続ポート2, 接続タイプ	プラグ
電気接続ポート2, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート2, 接続方式	Sub-D
電気接続ポート2, 芯/線数	9
電気接続ポート2, 占有芯/線数	7
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 30 V
作動電圧 DC	24 V
使用電圧範囲 (AC)	0 ... 30 V
作動電圧 AC	24 V
ケーブル長さ	15 m
配線特長	移動チェーン適用可能
曲げ半径, ケーブル設置フレキシブル	>= 98 mm
ケーブル径	8.3 mm
ケーブルの構造	3x(2x0,14)+2x(0,5) シールド
導管定格断面	0.14 mm ² 0.5 mm ²
保護仕様	IP65
保護等級について	IP30 : Dサブコネクタ 組付状態による
周囲温度	-50 ... 80 °C
ケーブル可動時の周囲温度	-40 ... 75 °C
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
汚染度	3
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
Material cable sheath	TPE-U(PUR)