

# modulo di manipolazione EHMZ-ELCC-90-TB-KF

Codice prodotto: 8179241

FESTO



Esempio di  
rappresentazione

## Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Diametro efficace pignone attuatore	50,93 mm
Corsa di lavoro	200 ... 2.000 mm
Planarità richiesta sulle superfici di montaggio	0,1 mm/m
Dilatazione cinghia dentata	0,14 %
Divisione cinghia dentata	5 mm
Posizione di montaggio	Verticale
Costruzione	Modulo lineare elettro-meccanico Con cinghia dentata
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Accelerazione max.	30 m/s <sup>2</sup>
Velocità max.	5 m/s
Precisione di ripetizione	±0,05 mm
Durata dell'inserimento	100 %
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 90 %
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	5 ... 45 °C
Forza di spinta F <sub>x</sub> max.	1.200 N
Costante di avanzamento	160 mm/U
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS