



モータケーブル NEBM-M40G8-E-15-Q10N-LE8

部品番号: 1750243

廃番予定品

For EMMS-AS-190 with CMMP-AS.

FESTO



データシート

特長	値
ケーブル識別	ラベルホルダなし
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート1, デザイン	丸形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグソケット
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート1, 接続方式	M40x1,5
電気接続ポート1, 芯/線数	8
電気接続ポート1, 占有芯/線数	8
電気接続ポート2, 機能	コントローラ側
電気接続ポート2, 接続タイプ	ケーブル
電気接続ポート2, 接続方式	オープンエンド
電気接続ポート2, 芯/線数	8
電気接続ポート2, 占有芯/線数	8
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 630 V
作動電圧範囲 (DC) について	0 ~ 300V, 0.75mm ²
使用電圧範囲 (AC)	0 ... 630 V
作動電圧範囲 (AC) について	0 ~ 300V, 0.75mm ²
40°C時の許容負荷電流	22 A
40°C時の許容負荷電流について	12A, 0.75mm ²
サージの強さ	4 kV
サージ抵抗について	2.5kV, 0.75mm ²
ケーブル長さ	15 m
配線特長	移動チェーン適用可能
曲げ半径, ケーブル設置固定	>= 70 mm
曲げ半径, ケーブル設置フレキシブル	>= 140 mm
ケーブル径	14 mm
ケーブルの構造	4x2,5+2x(2x0,75) シールド
導管定格断面	0.75 mm ² 2.5 mm ²
ケーブルキャップ	ワイヤエンドフェール
保護仕様	IP65
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-50 ... 90 °C
ケーブル可動時の周囲温度	-40 ... 90 °C
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
汚染度	3
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
被膜の色	オレンジ
Material insulation	TPE-E