

sottobase accoppiabile VABX-A-P-EL-E12-MS3-SHUH

Codice prodotto: 8188449

Novità

FESTO

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Numero max. bobine	32
Dimensioni P x L x A	45 mm x 104,3 mm x 53,3 mm
Indicazioni sulla tensione d'esercizio	Sono necessari alimentatori SELV/PELV Osservare la caduta di tensione
Omologazione	RCM Mark
Marchio KC	KC-EMV
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per EMV secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	5 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Coppia di serraggio max., montaggio a parete	6 Nm
Peso	131,1 g
Collegamento elettrico 1, tecnica di collegamento	Morsetto a molla
Uscita del cavo	Dritto
Fissaggio sottobase	Con foro passante
Attacco pneumatico 1	für Cartridge 15 mm
Attacco pneumatico 5	für Cartridge 15 mm
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra filettata	PA rinforzato
Materiale testata	PA rinforzato
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale bussola	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale morsetti	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale dado	Acciaio inossidabile fortemente legato