


Servomotore EMMH-AS-108-HKA-HS-S1M-T

Codice prodotto: 8215362

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Temperatura ambiente	-30 °C...40 °C
Nota sulla temperatura ambiente	fino a 80 °C con declassamento -2%/°C
Altezza di installazione massima	3000 m
Nota su altezza di installazione max.	A partire da 1.000 m: solo con declassamento da -1,0% per 100 m
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 100%
Conforme allo standard	IEC 60034
Classe di temperatura conforme EN 60034-1	F
Temperatura max. avvolgimento	155 °C
Classe di valutazione conforme EN 60034-1	S1
Monitoraggio temperatura	Trasmissione digitale della temperatura del motore tramite EnDat® 2.2
Tipo motore conforme a EN 60034-7	IM B14 IM V18
Posizione di montaggio	Opzionale
Grado di protezione	IP69K
Concentricità, coassialità, orientamento assiale secondo DIN SPEC 42955	N
Qualità di bilanciamento	G 2.5
Coppia di arresto	<1,0% della coppia di picco 8.2 Nm
Durata di conservazione in condizioni nominali	20000 h
Codice interfaccia, uscita motore	108C
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Connettore maschio ibrido
Collegamento elettrico 1, connettore	M17x0,75
Collegamento elettrico 1, numero di poli	15
Grado di inquinamento	2
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - Estrema sollecitazione da corrosione (tranne la marcatura laser)
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III

Caratteristica	Valore
Adatto per l'uso con gli alimenti	Approvato per il contatto diretto con gli alimenti
Resistenza alle vibrazioni	Secondo EN 60068-2-6
Resistenza agli urti	Secondo EN 60068-2-29 15 g/11 ms secondo EN 60068-2-27
Approvazione	Marchio di fabbrica RCM
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva EMC Conforme Direttiva bassa tensione UE Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni UK per CEM Istruzioni RoHS UK Secondo i regolamenti del Regno Unito per le apparecchiature elettriche
Tensione nominale d'esercizio DC	680 V
Tipo di interruttore dell'avvolgimento	Stella all'interno
Numero di coppie di poli	5
Coppia nominale	4.8 Nm
Picco della coppia	26.3 Nm
Velocità nominale di rotazione	2000 1/min
Velocità di rotazione max.	7000 1/min
Max. velocità meccanica	7000 1/min
Accelerazione angolare	100000 rad/s ²
Potenza nominale del motore	1000 W
Corrente di stallo continua	8 A
Corrente nominale del motore	4.9 A
Corrente di picco	27.5 A
Costante motore	1 Nm/A
Coppia di stallo costante	1.03 Nm/A
Tensione costante, da fase a fase	66.8 mVmin
Resistenza avvolgimento fase-fase	0.77 Ohm
Induttanza dell'avvolgimento fase-fase	4.4 mH
Induttività trasversale di avvolgimento Ld (fase)	2 mH
Induttanza dell'avvolgimento Lq (fase)	2.2 mH
Costante di tempo elettrica	5.6 ms
Costante di tempo termico	89 min
Resistenza termica	0.81 K/W
Dimensioni della flangia	300 x 300 x 30 mm, acciaio
Momento di inerzia di massa del rotore	5.1 kgcm ²
Momento d'inerzia di massa totale dell'uscita	5.1 kgcm ²
Peso prodotto	8900 g
Carico assiale ammissibile sull'albero	147 N
Carico radiale ammissibile sull'albero	735 N
Trasduttore di posizione del rotore	Encoder di valore assoluto a rotazione multipla
Nome del produttore del trasduttore di posizione del rotore	EQI 1331
Trasduttore di posizione del rotore, rivoluzioni rilevabili assolute	4096
Connessione encoder posizione del rotore	EnDat® 22
Trasduttore di posizione del rotore, encoder principio di misura	Induttivo
Trasduttore di posizione del rotore, tensione di esercizio DC	5 V
Trasduttore di posizione del rotore, intervallo tensione di esercizio DC	3.6 V...14 V
Trasduttore di posizione del rotore, valori di posizione per giro	524288
Risoluzione del trasduttore di posizione del rotore	19 bit
Trasduttore di posizione del rotore, precisione del sistema di misurazione dell'angolo	-65 arcsec...65 arcsec
Tempo medio fino al guasto (MTTF), sottocomponente	190 anni, trasduttore di posizione del rotore