

snodo SGS-M20X1,5

Codice prodotto: 9264

★ Core product range

Con dado esagonale, per il fissaggio oscillante con supporto sferico (a lato stelo), a norma DIN ISO 8139.

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--------------------------------|
| Taglia | M20x1,5 |
| Basato sulla norma | ISO 12240-4 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - stress da corrosione basso |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -40 ... 150 °C |
| Peso | 468 g |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale anello esterno | Ottone |
| Materiale del corpo | Acciaio zincato |
| Materiale anello interno | Acciaio |
| Materiale dado | Acciaio zincato |