

排気絞りバルブ GRE-1/2-NPT

製品番号: 10059

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	流量音圧機能
追加機能選択	サイレンサ付
エア接続ポート 1	NPT1/2
調整部品	スリットねじ
取付方法	ねじ込み式
標準流量 0.6→0MPa(6→0bar, 87→0psi)	0 l/min...3600 l/min
作動電圧	0 bar...10 bar
周囲温度	-10 °C...70 °C
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...70 °C
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠