



空気圧バルブ J-5/2-3/4-D-4

製品番号: 12462

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	5ポートダブル
操作方法	空気圧式
幅	76 mm
標準公称流量	6000 l/min
空気圧作動ポート	サブプレート サイズ4, ISO 5599-1 準拠 G3/4
作動電圧	-0.9 bar...16 bar
構造	ピストン ゲートバルブ
呼び径	18 mm
グリッド寸法	82 mm
排気機能	スロットル調整可
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
規格準拠	ISO 5599-1
手動操作	なし
ISOコード	401
制御方法	ダイレクト
流れ方向	リバーシブル
被服	ポジティブオーバーラップ
制御圧力	2 bar...16 bar
切換時間	20 ms
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 -C...60 -C
ノイズレベル	85 000007
制御流体	ISO 8573-1:2010[7:4:4]に準拠の縮空気
周囲温度	-10 -C...60 -C
製品質量	1800 g
取付方法	サブベース上 取付穴とねじ付
パイロットエア接続 12	サブベース サイズ4, ISO 5599-1 準拠

特徴	値
パイロットエア接続 ¹⁴	サブベース サイズ4, ISO 5599-1準拠
エア接続ポート 1	サブベース サイズ4, ISO 5599-1準拠
空気圧接続 2	サブベース サイズ4, ISO 5599-1準拠
空気圧ポート 3	サブベース サイズ4, ISO 5599-1に準拠
空気圧接続 4	サブベース サイズ4, ISO 5599-1準拠
エア接続ポート 5	サブベース サイズ4, ISO 5599-1準拠
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミ