


# マルチピンソケット

## IMP1-SD-25-0,75

部品番号: 18321

FESTO



### データシート

特長	値
ケーブルの最大直径	7.5 ... 15 mm
取付方向	任意
使用電圧範囲 ( AC)	$\leq 300$ V
使用電圧範囲 ( DC)	$\leq 250$ V
許容電流負荷	10 A
保護仕様	IP65
周囲温度	-40 ... 125 °C
質量	210 g
ターミナル断面図	0.75 mm <sup>2</sup>
配線方式	プラグソケット 25ピン
ケーブルコネクタ	Pg16
取付方法	端子台
材質 ハウジング	プラスチック 軽合金ダイカスト
材質 ( クランプコネクタ )	銅合金 銀メッキ