

ベルト駆動アクチュエータ ELGA-TB-RF-70-

製品番号: 1371245

FESTO



データシート

特徴	値
ドライブピニオン有効径	28.65 mm
ワーキングストローク	50 mm...7000 mm
サイズ	70
ベルト分割	3 mm
取付位置	任意
ガイド	ローラーガイド
構造	電動アクチュエータ ベルト
モータタイプ	サーボモータ
最高加速度	50 m/s ²
最高速度	10 m/s
繰返し精度	±0.08mm
スイッチオン時間	100%
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
保護等級	IP40
周囲温度	-10 -C...60 -C
最大送り力 F _x	260 N
フィード定数	90 mm/U
潤滑間隔 走行距離に依存	10000 km
材質 プロファイル	鍛造アルミ合金, アルマイト
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
カバーバンド材質	防錆ステンレス
材質: 駆動部カバー	鍛造アルミ合金, アルマイト
ガイド材質	鋼
材質 ベルトプーリ	ステンレス
スライド材質	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
材質 ベルトクランプ本体	ステンレス鋳鋼
材質 ベルト	ガラスコードおよびナイロンカバーを含むポリクロロプレン ポリウレタン, スチールコード, ナイロンカバー 鋼コード付ポリウレタン