

ISOシリンダ CRDNG-50- -PPV-A-S6

製品番号: 185295

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	10 mm...2000 mm
ピストン径	50mm
ロッド先端ねじ	M16x1.5
クッション	エアクッション, 両側調整可能
取付位置	任意
規格準拠	ISO 15552
ピストンロッドエンド	雄ねじ
構造	ピストン ピストンロッド タイロッド シリンダチューブ
位置検出	近接センサ用
バリエーション	最大 120°C 耐熱シール
使用圧力	0.06 MPa...1 MPa
作動電圧	0.6 bar...10 bar
機能	複動式
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	0 -C...120 -C
クッション長さ	23 mm
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン	990 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	1178 N
0mmストローク時の移動負荷	485 g
ストローク 10mmあたりの加算質量	25 g
0mmストローク時の基本重量	2260 g
ストローク 10mm あたりの加算質量	56 g
取付方法	オプション : 雌ねじ付 アクセサリ付
空気圧接続	G1/4

特徴	値
材質：カバー	ステンレス
材質 シール	FPM
材質ハウジング	ステンレス
材質：ピストン	鍛造アルミ合金
材質ピストンロッド	ステンレス
材質：シリンダチューブ	ステンレス
材質：ナット	ステンレス
材質：ヘアリング	金属とポリマーの複合体
ツバ付ナット材質	高合金ステンレス鋼
材質：タイロッド	ステンレス