


ショートストロークシリンダ AEVC-10-5-P

製品番号: 188070

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	5 mm
ピストン径	10mm
ピストンロッドのリトラクト時のバネの復帰力	3 N
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側
取付位置	任意
機能	単動式 プッシング
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	なし
使用圧力	0.15 MPa...0.8 MPa 21.75 000032...116 000032
作動電圧	1.5 bar...8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-20 -C...80 -C
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	43 N
移動負荷	2 g
製品質量	14 g
取付方法	オプション : 取付穴付 アクセサリ付
空気圧接続	M5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 : カバー	鍛造アルミ合金 アルマイト
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト
材質ピストンロッド	高合金鋼