


インタフェース CAMC-F-PN

部品番号: 1911916

FESTO

フィールドバスインタフェース用プラグインカード



データシート

特長	値
寸法WxLxH	19 mm x 90 mm x 65 mm
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-25 ... 70 °C
相対湿度	5 - 95 % 非凝縮
保護仕様	IP20 組付状態による
周囲温度	0 ... 50 °C
質量	75 g
取付方法	CMMP-AS-M3用プラグインモジュール
材質	RoHS対応
取付方向	任意
プロトコル	PROFINET
コミュニケーションプロファイル	FHPP
ポーレート	10/100 Mbit/s (Full/Half)
接続形態	スター リング ライン
メディア重複	MRP
IPアドレス割り当て	FCT DCP
フィールドバスインタフェース	2x RJ45ソケット
ミニマム・サイクルタイム	1 ms
LED	Bus error Ethernet communication activity Ethernet cable monitoring System error
コンフィギュレーションサポート	GSDML
パラメータ設定	FCT
補助機能	Conformance Class B DCP IRT-互換 LLDP MRP PROFenergy Realtime Class 1 SNMP