



スピードコントローラ GRLA-3/8-QS-10-D

部品番号: 193151

★ Core product range

FESTO



データシート

特長	値
バルブ機能	排気絞り逆止め機能
エア接続ポート 1	QS-10
エア接続ポート 2	G3/8
調整部品	すりわり付ネジ
取付方法	ネジ穴付き
絞り方向時標準流量	900 l/min
自由流れの方向時の標準流量	540 ... 975 l/min
周囲温度	-10 ... 60 °C
Maritime classification	see certificate
取付方向	任意
温度範囲での作動圧力	0.2 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1,400 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1160 ... 1620 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
締め付けトルク	10 Nm
締め付けトルク公差	± 10 %
質量	60 g
Material of threaded plug	鍛造アルミ合金
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	真鍮
Material swivel fitting	亜鉛ダイカスト クロムメッキ