



# ツインロッドシリンダ DPZC-6-30-P-A-KF-S2

部品番号: 194403

FESTO

平行な貫通ピストンロッド、近接スイッチ取付可、クッションなし  
これらの機器はご希望によりATEXの認証をつけることができます  
。“ATEX証明書”、“ATEX温度データ”、“CEラベル”の各データをご用意できます。



## データシート

特長	値
移動負荷からヨークプレート重心距離	0 mm
ストローク	30 mm
終端ストローク調整可	10 mm
ピストン径	6 mm
ドライブユニットの運転モード	ヨーク
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
ガイド	コ口ガリガイド
構造	ガイド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	S2 : 両ロッド
使用圧力	2 ... 10 bar
最高速度	0.5 m/s
運転モード	複動式
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ガス防爆	c T4
ATEXカテゴリ 粉塵	II 2D
粉塵防爆	c 120°C
防爆発火等級	-5°C ≤ Ta ≤ +60°C
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
CEマーク	EU-Ex保護ガイドライン ( ATEX ) 準拠
耐酸性クラス : CRC	0
周囲温度	-5 ... 60 °C
終端衝撃エネルギー	0.01 Nm
一定距離 $x_s$ でのストロークあたりの最大有効負荷特性	2.5 N
0.6MPaで後退時の理論力	19 N
0.6MPaで前進時の理論力	19 N
移動負荷	50 g
質量	170 g
ポートは2箇所から選択可	製品図面参照
接続ポート径	M3
材質	銅、PTFEフリー
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	NBR
材質ハウジング	鍛造アルミ合金
材質ピストンロッド	浸炭鋼