



近接スイッチ SIES-Q40B-PA-X-2L

部品番号: 150492

FESTO

誘導形、特殊仕様



データシート

特長	値
適合または準拠規格	EN 60947-5-2
認証	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
公称切換距離	15 mm 12.2 mm
減少率	アルミ = 0.3 SUS、St 18 / 8 = 0.7 銅 = 0.25 真鍮 = 0.3 スチール St 37 = 1,0
周囲温度	-25 ... 85 °C
繰り返し精度	0.75 mm
出力スイッチ	PNP
スイッチング機能	抗原子
スイッチング周波数	100 Hz
直流時の最高切換サイクル	100 Hz
温度によって異なる場合の最大出力電流	50°C時200mA 85°C時150mA
電圧降下	3.5 V
短絡保護	パルス
使用電圧範囲 (DC)	10 ... 30 V
残存リップル	10 %
待機電流	<= 40 mA
誤極性保護	全ての電気配線に適用
配線方式	ネジ端子
Material connector housing	PA PBT
ケーブルコネクタ	M20x1,5
ケーブルの最大直径	7.5 ... 12.5 mm
サイズ	40x40x120 mm
取付方法	取付穴 フラッシュ
質量	230 g
Material housing	PET
ディスプレイの状態表示	緑LED
切換状態表示	黄色LED
保護仕様	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L