


# スピードコントローラ VFOF-LE-H-G14-Q8

部品番号: 1505391  
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2019年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



## データシート

特長	値
バルブ機能	排気絞り逆止め機能
エア接続ポート 1	QS-8
エア接続ポート 2	G1/4
操作方法	手動操作
調整部品	内部六角
取付方法	ネジ穴付き
絞り方向時標準流量	650 l/min
自由流れの方向時の標準流量	300 ... 650 l/min
使用圧力	0.2 ... 10 bar
周囲温度	-10 ... 60 °C
Material housing	PBT
取付方向	任意
回転能力	360°, 連続運転不可
絞り方向が0.6 -> 0 MPa時の標準流量	1,100 l/min
逆止め方向が0.6 -> 0 MPa時の標準流量	460 ... 540 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
流体温度	-10 ... 60 °C
パイロット流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
締め付けトルク	11 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
許容使用トルク、 調整ネジ	1.5 Nm
質量	32.9 g
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material hollow bolt	鍛造アルミ合金
Material sleeve	鍛造アルミ合金
Material release ring	POM
Material adjusting screw	真鍮