

エアインタフェース CPX-GP-CPA-10


部品番号: 195710

廃番予定品

FESTO

モジュール式CPXターミナル用

製造中止予定品 (2017年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



データシート

特長	値
バルブターミナルインタフェース	タイプ12、CPA10
診断	- コイルあたりの断線 - バルブの短絡 - バルブの電圧降下
バルブ位置	シングルバルブで24連
LED	- 1グループ診断 - バルブのチャンネルステータス
パラメータ設定	断線/チャンネル監視 短絡監視 負荷電圧監視 アイドルモード/チャンネル 負荷/チャンネル フェールセーフ/チャンネル
保護 (短絡)	バルブOutput毎にヒューズ保護を内蔵
使用電圧範囲 (DC)	20.4 ... 26.4 V
使用電圧時の実消費電流	通常15 mA (機器への電源供給) 通常30 mA (バルブへの負荷電圧供給)
チャンネルあたりの最大電源電圧	0,2 A
モジュールあたりの最大残存電流	4 A
作動電圧 DC	24 V
絶縁: チャンネル-内部バス	あり、追加電源用
耐酸性クラス: CRC	2
保護仕様	IP65
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	150 g
配線	フィールドバス
材質 ハウジング	強化PA